



MK-Kleinkunst Comfort Pencil (Druckbleistift) mit Griffgummi (Standartmechanismus)

erforderlicher Bohrer – 7,0 mm (z.B. Fisch HSS-M2 Fast Cut Master Pen Drill 7,0mm)

erforderliche Distanzringe (Bushings) – Comfort Twist Pen 

Drechselempfehlung:

Drechseln Sie die Enden Ihrer Stift-Rohlinge auf die Maße Ihrer Distanzringe, Abstich bearbeiten oder einen kurzen Rohling ca. 25,5mm vorbereiten.




Montagevorschlag:

(Sie können ggf. ein Minitropfen Kleber „●“ auf die Eindrückteile geben bevor Sie die verschiedenen Teile eindrücken)

Unterteil: Sleeve* und Centerband eindrücken, Griffstück (blau oder schwarz) über das blanke Stück der Hülse(ca.26mm) schieben.

Oberteil: Clip-Baugruppe eindrücken. Ober- und Unterteil zusammendrücken. Bleistiftmechanik durch die Clip-Baugruppe stecken und die Spitze aufschrauben.



Mechanismus:

