


MK-Kleinkunst Comfort Pencil (Druckbleistift) ohne Griffgummi

erforderlicher Bohrer – 7,0 mm (z.B. Fisch HSS-M2 Fast Cut Master Pen Drill 7,0mm)

erforderliche Distanzringe (Bushings) – Comfort Twist Pen 

Drechselempfehlung:

Drechseln Sie die Enden Ihrer Stift-Rohlinge auf die Maße Ihrer Distanzringe.




Montagevorschlag:

(Sie können ggf. ein Miniotropfen Kleber „●“ auf die Eindrückteile geben bevor Sie die verschiedenen Teile eindrücken)

Unterteil: Sleeve* und Centerband eindrücken.

Oberteil: Clip-Baugruppe eindrücken. Ober- und Unterteil zusammendrücken. Bleistiftmechanik durch die Clip-Baugruppe stecken und die Spitze aufschrauben.



Mechanismus:

